

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 2
Dolžina glave L ₁	37 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 7
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	25 mm
Kolenska ročica	259015 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 2525M15
Podložna ploščica	259031 28
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 8	259015 8
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 7	259018 7
Podložna ploščica Tip 28	259031 28
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500