



## Rezalna plošča Basic\* EXTRA SCHMAL, Ø plošče: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563650 125
GTIN	9003172409733
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalne rezalne plošče za občasno rezanje profilov, cevi ipd.

#### Specifikacija:

**A60BF.**

### Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna
Maksimalno število vrtljajev	12200 min <sup>-1</sup>
Debelina plošče	1 mm
Specifikacija	A60BF
Ø plošče	125 mm
za debeline materiala	3 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot za material	90 stopinj
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		