

**Garant**
**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202269 9
GTIN	4045197865229
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil  $L_c$ : 19 mm

Prevesna dolžina  $L_1$  vklj. s sprostitvijo: 32 mm

Ø sprostitve  $D_1$ : 8,8 mm

Celotna dolžina L: 72 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

**Tehnični opis**

Število zob Z	3
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Dolžina rezil $L_c$	19 mm

Ø sprostivne $D_1$	8,8 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø rezila $D_c$	9 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivijo	32 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar