

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202269 14
GTIN	4045197865267
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 26 mmPrevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 38 mmØ sprostitve D_1 : 13,8 mm

Celotna dolžina L: 83 mm

Ø držala D_s : 14 mm**Tehnični opis**

Ø rezila D_c	14 mm
Ø držala D_s	14 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	38 mm
Oblika držala	HB
Celotna dolžina L	83 mm
Število zob Z	3
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
\emptyset sprostitve D_1	13,8 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$ ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar