


**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 1,5 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202298 1,5
GTIN	4045197866561
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Mere podobne **DIN 6527**.  
 z notranjim hlajenjem: ne  
 Toleranca nazivnega Ø: e8  
 Število zob Z: 3  
 Kot spirale: 45 stopinj  
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično  
 Držalo: DIN 6535 HA s h6  
 Število zob Z: 3  
 Dolžina rezil  $L_c$ : 3 mm  
 Celotna dolžina L: 38 mm  
 Ø držala  $D_s$ : 3 mm  
 Oblika držala: HA  
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,1 mm

**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Ø rezila $D_c$	1,5 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Število zob Z	3
Dolžina rezil $L_c$	3 mm

Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Oblika držala	HA
Držalo	DIN 6535 HA s h6
$\varnothing$ držala $D_s$	3 mm
Toleranca nazivnega $\varnothing$	e8
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar