


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202298 4,5
GTIN	4045197866639
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.
 z notranjim hlajenjem: ne
 Toleranca nazivnega Ø: e8
 Število zob Z: 3
 Kot spirale: 45 stopinj
 Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
 Držalo: DIN 6535 HB s h6
 Število zob Z: 3
 Dolžina rezil L_c : 9 mm
 Celotna dolžina L: 54 mm
 Ø držala D_s : 6 mm
 Oblika držala: HB
 Širina posnetja vogala pri 45°: 0,18 mm

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,025 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,02 mm
Dolžina rezil L_c	9 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	3
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Ø rezila D_c	4,5 mm
Ø držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Oblika držala	HB
Širina posnetja vogala pri 45°	0,18 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar