

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB7525, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 10 \text{ mm}$

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU 130708 TR-M
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7525
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	255 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		