

HOLEX**Roto rezkar Z3 – polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: D1614****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkarji iz HSS so namenjeni za uporabo v primerih z veliko občutljivostjo na vibracije.

Krogla (KUD).**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	60 mm
Oblika	D1614
Opis oblike	Krogla
Ø glave	16 mm
Ø držala	6 mm
Kratka ozobja	Z3
Vrsta ozobja	z lomilcem odrezkov
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave	14 mm
Serijska	Ozobje Z3
Rezalni material	HSS

Vrsta izdelka

Roto rezkar