

**Garant****LOMU 130708 TR-M, HB9520, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 10 \text{ mm}$

## Tehnični opis

Tip	ST900
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOMU 130708 TR-M
Podajanje $f_z$	0,2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB9520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	95 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	85 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		