

Garant**LOEU 130708 R-L, HB7940, Tip: TI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215142 TI
GTIN	4045197867001
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{p.maks.} = 8 \text{ mm}$

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	LOEU 130708 R-L
Podajanje f_z	0,12 mm
Tip	Ti
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7940
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		