

**Garant**
**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	24 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vpenjalna spona	259038 4
Vijak za podložno ploščico	259025 3
Celotna dolžina L	200 mm
Podložna ploščica	259031 39
Vijak za vpenjalno spono	259021 4
ISO-oznaka držala	A25R MVUNR/L 16
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VN.. 1604..
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za podložno ploščico Tip 3	259025 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 4	259021 4
Podložna ploščica Tip 39	259031 39
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500