

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 2
ISO-oznaka držala	A40T PTFNR/L 22
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Kolenska ročica	259015 2
Srednji premik L_3	27 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Velikost ploščice	22 mm
Podložna ploščica	259031 10
primerna obračalna rezalna ploščica	TN.. 2204..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Podložna ploščica Tip 10	259031 10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500