

**Garant****Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, HSK-E 40 A = 85, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307526 10
GTIN	4045197868466
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

**Prednosti:**

- Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

**Uporaba:**

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.

**Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.**

Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Reducirne puše art. 302135 – 302165.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	85 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,9 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40 A = 85
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava