

Garant

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava 3°, BT 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303465 16
GTIN	4045197868862
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Izredno ozka izvedba (3° kontura).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vključno s 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirna tulka art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	49,5 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Ø D ₃	31,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Vpenjalni premer D ₁	16 mm

Podatkovni list

L ₂	79 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/303465-16>