

Garant

Vpenjalni trn za rezkalno glavo z izvrtino za hladilni kanal, PSC 80 kratka, Ø trna d1: 22mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308551 22
GTIN	4045197870698
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjastih čelnih rezkarjev in rezkalnih glav s prečnim utorom.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar art. 309860.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885; 309893.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	22 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Previsna dolžina A	50 mm
Zunanji Ø D	48 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22

Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	PSC 80 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Specialni ključ za \varnothing trna 22 mm	309840 22
---	-----------