

**Garant****Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž/Al), HM, Tip: C1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Posebej čvrsto držalo Ø 8 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli valj** (WRC).

**Uporaba:**

Za rezkanje z najvišjo obremenitvijo.

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Opis oblike	Okrogli valj
Celotna dolžina	65 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Ø glave	12 mm
Kratica ozobja	Z9
Oblika	C1225
Ø držala	8 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z9

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		