

Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g, Navoj: M3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486010 M3
GTIN	2050001037107
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
Kakovost	6g
Navoj	M3
Kalibriranje	L12

Tolerančno polje	g
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Kakovost	6
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, dober

Storitve

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 3 mm	028600 3
DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100