

**Garant****Pahljačasti brus M14 Tkanina (A), Ø 125 mm × 20 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566350 80
GTIN	4045197345820
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

**Pahljačasto razporejene lamele** okoli osi orodja. **Neposredno vpenjalo M14**. Izredno elastično.

**Brusna tkanina** z običajnim korundom (A).

**Uporaba:**

Za fino brušenje vbočenih površin.

**Tehnični opis**

Zrnatost	80
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø plošče	125 mm
Debelina plošče	20 mm

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm × 20 mm
Navoj	M14
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Pahljačasto brusno kolo

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		