

3M Roloc™**Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mm trda, Zunanji Ø: 75mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554089 75
GTIN	4046719810611
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje brusnih diskov s **hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumijasti brusni krožniki z vgrajenim **1/4-colskim vpenjalom in 6 mm držalom**. Montaža na vreteno M14 z adapterjem art. 554081.

Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Zunanji Ø	75 mm
Ø držala	6 mm

Vpenjalo na strani orodja	Zunanji navoj za hitro vpenjanje
Vpenjalo na strani stroja	Ø držala 6 mm
za hitrovpenjalni sistem	Roloc™
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik