



## Lamelni brusni diski za jeklo, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø plošče × širina: 115X16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	566320 115X16
GTIN	4007220821695
Razred artikla	55P

### Opis

#### Izvedba:

Lamelni brusni diski za zahtevno obdelavo kotnih varov. **Radialna izvedba s specialno razporeditvijo brusnih lamel** omogoča optimalni izkoristek brusnega materiala v radiju. Visoka zmogljivost odstranjevanja, dolga življenjska doba in stabilnost oblike.

**SGP ZIRKON-CURVE (ZA)** zrnatost 40 za visoko učinkovitost odrezovanja.

#### Uporaba:

**Precizno izbrušenje geometrij kotnih varov**, posnemanje roba in zarobka. Široka izvedba (L) za kotne vare > gt 8 mm.

### Tehnični opis

Opis oblike	radialni
Širina v polmeru	14 mm
Zrnatost	40
Debelina plošče	16 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

za radij kotnih zvarov	> 8 mm
Ø plošče	115 mm
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		