

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: D0807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja** pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Ø glave	8 mm
Opis oblike	Krogla
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratica ozobja	INOX
Celotna dolžina	47 mm
Oblika	D0807
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	7 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		