

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547200 D1009
GTIN	4007220952276
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja** pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Opis oblike	Krogla
Oblika	D1009
Celotna dolžina	49 mm
Kratica ozobja	INOX
Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	9 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		