



## Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: D1210



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547200 D1210
GTIN	4007220900543
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja** pri **mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

#### Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	51 mm
Oblika	D1210
Opis oblike	Krogla
Kratica ozobja	INOX
Ø glave	12 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	10 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		