

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: A1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547200 A1225
GTIN	4007220900505
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Opis oblike	Valj
Kratica ozobja	INOX
Oblika	A1225
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø glave	12 mm
Celotna dolžina	65 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		