

**Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: G1020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547200 G1020
GTIN	4007220952337
Razred artikla	55F

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozobja** omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Ø glave	10 mm
Kratica ozobja	INOX
Opis oblike	Koničasti lok
Celotna dolžina	60 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Oblika	G1020
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		