



Roto rezkar ozobje INOX – grobi, HM, Tip: F1225



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547200 F1225
GTIN	4007220900567
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo \varnothing 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Tehnični opis

Celotna dolžina	65 mm
Oblika	F1225
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Kratka ozobja	INOX
\varnothing glave	12 mm
Opis oblike	Okrogli lok
\varnothing držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		