

**Garant****Brusni čep grobi, AR, Tip: ZY1632****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	550600 ZY1632
GTIN	4045197239266
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robotov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba.

Groba zrnatost. Dolžina držala 40 mm.

**Uporaba:**

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine**. Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

**Tehnični opis**

Ø glave	16 mm
Dolžina držala	40 mm
Stopnja preciznosti	groba
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	32 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Značilnost blagovnega imena	AR
Vrsta izdelka	Brusni čep