

Garnitura kontrolnih navojnih prstanov, izmet, Vsebina garniture: M3-M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Za metrični ISO navoj po DIN 2279–2299. Na zunanjem \emptyset narebren za dober oprijem. Izmetna stran je označena z rdečo barvo.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Vsebina:

Po 1 kontrolni navojni prstan, izmetna stran art. 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrsto leseno škatlo z zaščitno penjeno gumo.

Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Tehnični opis

Vsebina garniture	M3–M12
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S14
Vrsta izdelka	Garnitura kontrolnih navojnih prstanov, izmet

Storitve

DAkKS-kalibriranje Vsebina garniture M3-M12	Garnitura kontrolnih navojnih trnov 020750 M3-M12
Kalibriranje Garnitura kontrolnih navojnih trnov Vsebina garniture M3-M12	020740 M3-M12

Pribor

Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M6	486050 M6
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M5	486050 M5
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M12	486050 M12
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M10	486050 M10
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M4	486050 M4
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M8	486050 M8
Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g Navoj M3	486050 M3