

**Garant****Brusni čep fini, AR, Tip: ZY2532****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 550700 ZY2532 |
| GTIN                  | 4045197239372 |
| Razred artikla        | 51E           |

**Opis****Izvedba:**

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi GARANT so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Keramično vezani brusni čepi z **roza plemenitim korundom (AR)**. Srednje trda izvedba.

Fina zrnatost. Dolžina držala 40 mm.

**Uporaba:**

Za univerzalno obdelavo **nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine**. Priporočena rezalna hitrost 30 – 50 m/s.

**Tehnični opis**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dolžina držala            | 40 mm               |
| Ø glave                   | 25 mm               |
| Stopnja preciznosti       | fina                |
| Ø držala                  | 6 mm                |
| Dolžina glave             | 32 mm               |
| Brusno sredstvo           | Običajni korund (A) |
| Kratka za brusno sredstvo | A                   |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Značilnost blagovnega imena | AR         |
| Vrsta izdelka               | Brusni čep |