

**Brusni čep, trdota J fini, AW-CER, Tip: ZY0205****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	551791 ZY0205
GTIN	4007220898413
Razred artikla	55E

Opis**Izvedba:**

fina, zrnatost 80.

Brusni čepi PFERD (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejani za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje **robov in površin** in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.

Brusni čep z **mešanimi brusnimi zrni (AW-CER) trdote J**. Mehko vezana kombinacija **belega plemenitega korunda** in **keramičnega, mikrokristalnega sintranega korunda** z učinkom samodejnega ostrenja za konstantno visoko zmogljivost odstranjevanja pri hladnem brušenju (Pferd-oznaka AWCO).

Uporaba:

Za površinsko obdelavo superzlitin, ki jih je težko obdelovati, kot so **titanovi materiali, nikljeve** in **kobaltove zlitine** ter **kaljeno jeklo**.

Priporočena rezalna hitrost 30–50 m/s.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Stopnja preciznosti	fina
Ø glave	2 mm
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	5 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	AW-CER
Vrsta izdelka	Brusni čep