

**Cevni navoj Kontrolni navojni trn, Navoj: G1/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø navoja	9,73 mm
Kakovost	A
Korakov na colo	28
Navoj	G1/8
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Tolerančno polje	A
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	L10
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

**Storitve**

Kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 20 mm	028550 20
DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni trn maksimalni Ø 90 mm	028590 90