

**Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki, Zunanji Ø: 108mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566650 108
GTIN	2050001032164
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

**Elastični** specialni oporni brusni krožnik za **prilagodljivo brušenje kontur..** Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.

V skladu z ISO.

**Tehnični opis**

maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
za Ø plošče	115 mm
Zunanji Ø	108 mm
vkj. z vpenjalno matico	da
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik