

**Tračna folija 150×2500 mm, Medenina, Debelina: 0,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478740 0,4
GTIN	4045197208064
Razred artikla	42H

**Opis****Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

**Medenina** – št. materiala CuZn 37 (CW508L), trdo valjana, svetla površina.

**Uporaba:**

**Nastavljanje** orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

**Tehnični opis**

Debelina	0,4 mm
Material	Medenina
Točnost	±9 µm
Dolžina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Značilnost blagovnega imena	Medenina
Vrsta izdelka	Tračne folije

