

3M**Oporni krožnik za fiber-diske trdi/rebrasti, Zunanji Ø: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566690 115
GTIN	4046719523832
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.

Oporni brusni krožnik za fiberdiske, **trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn** pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z **veliko odpornostjo proti visokim temperaturam**. Idealen za **grobo brušenje** z zrnatostjo od 36 do 60.

Dodatno vključena vpenjalna matica 5/8 cole.

Tehnični opis

maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Zunanji Ø	115 mm
Stopnja trdote	trda
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik