

**HOLEX****Samopritrdilni brusni krožnik z več luknjami Navoj M 14, Zunanji Ø: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566960 115
GTIN	2050001029515
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Prijemalna stran z dvojnimi t-kaveljčki, ki zanesljivo primejo samopritrdilne diske iz brusne koprene.

**Primerno za:**

Za samopritrdilne brusne diske **brez centrirne izvrtine**.

**Pazi:**

Maksimalna obodna hitrost na kotnem brusilniku **s samopritrdilnimi diski znaša** 40 m/s.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Zunanji Ø	115 mm
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik