

**Tračna folija 150×2500 mm, Medenina, Debelina: 0,025mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478740 0,025
GTIN	4045197207982
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

Medenina – št. materiala CuZn 37 (CW508L), trdo valjana, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

Tehnični opis

Debelina	0,025 mm
Material	Medenina
Točnost	±2 µm
Dolžina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Značilnost blagovnega imena	Medenina
Vrsta izdelka	Tračne folije

