

**Garnitura podložnih folij, 10-delna 50×300 mm, C-jeklo, Debelina: 0,02mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478750 0,02
GTIN	2050001057426
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.

C-jeklo – ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, svetla površina (vel. 0,02 nerjavna).

Uporaba:

Nastavljanje orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

Obseg dobave:

1 garnitura s 10 folijami.

Tehnični opis

Debelina	0,02 mm
Material	proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Točnost	± 2 µm
Širina folije	50 mm
Dolžina folije	100 mm

Značilnost blagovnega imena	C-jeklo
Število folij	10
Vrsta izdelka	Podložna folija