

HOLEX**Močna vpenjalna glava vitke, BT 40, Ø D1: 16 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302879 16
GTIN	4045197871800
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****Vpenjalna sila do 150 Nm pri Ø 12, do 300 Nm pri Ø 16 in do 400 Nm pri Ø 20.****Vpenjalna sila do 150 Nm pri Ø 12, do 300 Nm pri Ø 16 in do 350 Nm pri Ø 20.****Prednosti:**

Manj motečih kontur zaradi ozke izvedbe.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.

Pritezni čep art. 308760 – 308795.

Vpenjalne stročnice art. 309581–309582, zatezni ključ art. 309747.

Strategija odrezovanja: HPC

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D: 38 mm

Primeren zatezni ključ art. 309747: S16

Tehnični opis

Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	38 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm

Primeren zatezni ključ art. 309747	S16
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni ključ za močne vpenjalne glave Tip S16	309747 S16
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40