

**Tračna folija 150×2500 mm, nelegirano jeklo, Debelina: 0,25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478700 0,25
GTIN	4045197207845
Razred artikla	42H

**Opis****Izvedba:**

Ta precizni šablonski trak je shranjen v škatlah iz umetne mase za lažje odvijanje. Posamezne škatle se lahko sestavijo v en blok za prihranek prostora in ščitijo material pred umazanijo.

**C-jeklo** – ogljikovo jeklo, št. materiala 1.0330 (DC01 C490 MA), hladno valjano, svetla površina.

**Uporaba:**

**Nastavljanje** orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

**Tehnični opis**

Debelina	0,25 mm
Material	C-jeklo
Točnost	±7 µm
Dolžina folije	2500 mm
Širina folije	150 mm
Značilnost blagovnega imena	nelegirano jeklo
Vrsta izdelka	Tračne folije

