

Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje