

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje