

Garant
CNMG 160608, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje