

**Garant****CNMG 160616, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje