

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje