

Garant**TCMT 16T304, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje