

**Garant****VC.T 110302, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje