

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,08 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje