

martor**Varnostne škarje SECUMAX, Celotna dolžina: 134mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	769245 134
GTIN	4002632921315
Razred artikla	76F

Opis

Izvedba:

Ergonomičen dvokomponenten ročaj. Rezila iz nerjavnega jekla zagotavljajo zelo dobre rezalne lastnosti in dolgo življenjsko dobo. Posebno brušenje rezil za zaščito pred vrezi, zaobljene konice zmanjšujejo nevarnost poškodb.

Uporaba:

Papir, karton, tekstil, folija, plašči iz umetne mase itd.

Tehnični opis

celotna dolžina	134 mm
Proizvajalčeva oznaka tipa	SECUMAX 363
Izvedba držala	ergonomična dvokomponentna prevleka ročajev
Material	nerjavno jeklo
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Torbica za pas z zaponko Tip M	842200 M
--------------------------------	----------

Torbica za pas z zaponko Tip S

842200 S