



Univerzalna spona, Vpenjalna širina a: 1000mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860291 1000 |
| GTIN | 4008158040158 |
| Razred artikla | 83K |

Opis

Izvedba:

Tračnica iz vlečenega svetlega jekla, galvansko pocinkana. Drsni lok z dvojnimi varovalom proti drsenju. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Ohišje iz umetne mase ojačano s kovino. Vpenjalna sila do **8000 N**.

- **Posebej velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kopicami**
- **Zaščitne naležne površine za obdelovanec, snemljive**
- **Spodnja čeljust se lahko obrne, vpenjalna vijajna spona postane orodje za razpiranje**
- **Dvokomponentni ročaj z notranjim 6-kotnikom (ZK6), udobno zatezanje**

Uporaba:

Vpenjanje je možno okoli tračnice, torej tudi od zadaj in s strani tračnice. Na ta način so dosegljiva mesta vpenjanja, katera z običajnimi sponami ne bi mogli doseči. Razpiranje s **pretikanjem brez uporabe orodja**.

Napotek:

Naslednik art. 860290.

Tehnični opis

| | |
|---------------|-----------|
| Presek vodila | 29 × 9 mm |
|---------------|-----------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Previs b | 95 mm |
| Širina razpiranja e | 255 - 1130 mm |
| Vpenjalna širina a | 1000 mm |
| Masa | 3,45 kg |
| Maksimalna vpenjalna sila | 8000 N |
| Vrsta izdelka | Spone |