

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G3/8col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G3/8
GTIN	2050001036315
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Ø navoja	16,66 mm
Kakovost	A
Korakov na colo	19
Navoj	G3/8
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Tolerančno polje	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 20 mm	028600 20